

## ARVO X3

Measurement		Filter					
Fluorescence	Excitation <span style="color: red;">※1</span>	355/40nm	485/14nm				
	Emission <span style="color: red;">※2</span>	460/25nm	535/25nm				
Absorbance		260/10nm	280/10nm	405/10nm	450/8nm	492/8nm	595/10nm
Luminescence		400~700nm		(BRET1) 460/25nm - 535/25nm		(BRET2) 410/80nm - 515/30nm	

※1 405/10nm 450/8nm 492/8nm 595/10nm のフィルターも搭載されていますが、機器調整が必要な場合があります。

※2 410/80nm 515/30nm のフィルターも搭載されていますが、機器調整が必要な場合があります。